









Volkswagen Beetle Desert Edition 簡易マニュアル

※当説明書はキットに同梱されている英語版の説明書やイラストを参照しながらお読みください。



この度は Carisma 社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ラジコン製品は取扱いを誤ると自分、及び他人に危害を及ぼす可能性がある事を忘れずに最大限の注意を払い、走行をお楽しみください。また必ずラジコン保険に加入して万一の事故に備えてください。

※弊社では本製品の修理対応は行っておりません。

付属品一覧	メンテナンスに必要な工具
 <p data-bbox="638 1568 798 1612">送信機</p>  <p data-bbox="159 1747 239 1792">パーツ</p> <p data-bbox="319 1747 399 1792">コネクター</p> <p data-bbox="478 1747 558 1792">六角レンチ</p> <p data-bbox="638 1747 718 1792">単3電池</p> <p data-bbox="782 1747 861 1792">BOXレンチ</p>	 <p data-bbox="973 1321 1133 1366">ラジオペンチ</p>  <p data-bbox="1244 1321 1388 1366">ドライバー(小)</p>  <p data-bbox="973 1478 1133 1523">ニッパー</p>  <p data-bbox="1244 1478 1388 1523">ドライバー(大)</p>  <p data-bbox="973 1702 1133 1747">ハゲ</p>  <p data-bbox="1244 1702 1388 1747">六角レンチ</p>

この他走行までに必要なもの

●走行用バッテリー

NiMh 7.2V 3000~5000mAh バッテリー もしくは LiPo 2セル 7.4V 3000~5000mAh バッテリー

●走行用バッテリーの種別に対応した充電器

簡易説明書は各パートに分かれています。ご使用前に良く読み十分に理解してください。(送信機・受信機・ESC)

警告 注意 安全のための確認

1) 本車体は速度の遅い車体です。全くの初心者での単独走行は困難です。

必ず経験者の指導のもとに車体の点検と走行練習を受けてください。

2) 走行前には必ず各部を慎重に点検してください。

モーターとピニオンの取り付け、走行用バッテリーの状態、ボディ取り付け位置の確認、ステアリングの動作状況、無線機のチェック等、安全に配慮した車体の点検を怠らないでください。特に走行時の接触などは搭載物が移動している可能性があります。

3) 走行用のバッテリーのコネクターを接続する前に必ず送信機のスイッチをONにして車体側の走行用バッテリーを接続してください。守らないと最悪の場合、勝手にモーターが回転して危険な状態になります。

モーターのスピードコントローラーの取り扱いにも熟知しておいてください。

4) 車体を持つ時は受信機スイッチのON-OFFに関わらず、回転、駆動部に触れないように保持してください。万一のモーターの回転に注意してください。

5) 車体を走行させる時は人に向けてはいけません。走行中は人や建物、動物に向けて走行させてはいけません。

6) 走行後のモーターは高温になっています。必ずモーターが冷えてから次の走行を行なってください。

熱いうちに走行させますとモーターの寿命が短くなり、パワーが低下します。

モーターの温度を確かめるときは火傷に注意してください。

キット内容のチェック

欠品がないか調べます。もし欠品や破損品がある場合はハイテックマルチプレックスジャパン迄ご連絡下さい。

最初にお読みください。

- ・スイッチを入れる際には送信機→車体の順で入れてください。
- ・スイッチを切る際には車体→送信機の順で切ってください。

上記のオンオフの順番を間違えると、車両が暴走する場合があります。スイッチの操作は慎重に行なってください。

車体基本スペック

全長 481mm 全幅 313mm 全高 220mm ホイルベース 321mm タイヤ直径 110mm 幅 45mm

モーター 540 タイプ (ブラシレス 3300KV) バッテリースロットサイズ 140mm × 47mm × 26mm

※当製品は品質向上の為に予告なく内容を変更することがあります。予めご了承ください。

お問い合わせ、送付先

〒133-0057 東京都江戸川区西小岩 1-30-10-1F

株式会社 ハイテック マルチプレックス ジャパン

カスタマーサポート : 050-5519-4989

受付時間 : 月曜日～金曜日 (祝祭日・夏期休暇・年末年始を除く)

10:30～12:30、13:30～16:30

修理・点検に関するお問い合わせはホームページ上のお問い合わせフォームからお願い致します。

URL: <http://hitecrd.co.jp/support/index.htm>